

Montageset für rugged Komponenten



Befestigungsmaterial mit Schraubensicherung für stabile Seitenwände, Modulschiene, Abdeckplatten, rückseitige Winkel.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schrauben für folgende Befestigungen: Rugged Seitenwand - Modulschiene, Rugged Seitenwand - Abdeckblech, Rugged Seitenwand - Eckprofil

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Montagekit

Produktfamilie: EuropacPRO

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Oberfläche	Material
24566-105	Senkkopfschraube	7mm	100	M4		Edelstahl
24566-104	Linsenkopfschraube	8mm	100	M4		Edelstahl
24566-106	Senkkopfschraube	10mm	100	M4		Edelstahl
24566-103	Linsenkopfschraube	10mm	100	M4		Edelstahl

Katalognummer	Typ	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Oberfläche	Material
24566-101	Senkkopfschraube	14mm	100	M4		Edelstahl
24566-102	Linsenkopfschraube	14mm	100	M4		Edelstahl
24566-100	Senkkopfschraube	18mm	100	M4		Edelstahl
24560-140	Vierkantmutter		100		Verzinkt	Stahl

Table 2/2

Katalognummer	Passt zu	Schnelles Schiff
24566-105	Baugruppenträger	No
24566-104	Baugruppenträger	No
24566-106	Baugruppenträger	No
24566-103	Baugruppenträger	No
24566-101	Baugruppenträger	No
24566-102	Baugruppenträger	No
24566-100	Baugruppenträger	No
24560-140	Baugruppenträger	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE