

Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS schneller Treibstoffsensor ist ein Sortiment an schnell agierenden Sonden (100 mm und 250 mm), die entwickelt wurden, um Kohlenwasserstoffkraftstoff zu erkennen, das auf Wasser treibt, sich auf einer flachen Oberfläche verteilt oder in einem Sumpf gesammelt wird. Die Sonde ignoriert Wasser, erkennt jedoch einen dünnen Kraftstofffilm, der auf der Oberfläche schwimmt. Wird oft zur Überwachung an Notstromaggregaten und Treibstoff-Versorgungsanlagen eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN

Schnelle Reaktion auf kleine Kraftstoffmengen, Zurücksetzen für mehrere Verwendungszwecke

Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)

Einfache Konstruktion, kompatibel mit allen nVent RAYCHEM TraceTek-Alarmen und -Lokalisierungsmodulen: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	Schneller Treibstoffsensor
Erfassung:	Kraftstoff
Erkennungsmethode:	Raychem leitende Polymertechnologie
Betriebstemperatur:	-40 bis 85 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Geeignet für Installationen im Außenbereich
P000000993	TT-FFS-250-MC-1	Nein
P000002290	TT-FFS-WR-250-MC-10	Ja
P000000995	TT-FFS-250-MC-10	Nein

Katalognummer	Artikelname	Geeignet für Installationen im Außenbereich
P000002303	TT-FFS-WR-250-MC-3	Ja
P000000994	TT-FFS-250-MC-3	Nein
P000002305	TT-FFS-WR-100-MC-10	Ja
P000000992	TT-FFS-100-MC-10	Nein
P000002306	TT-FFS-WR-100-MC-3	Ja
P000000990	TT-FFS-100-MC-1	Nein
P000000991	TT-FFS-100-MC-3	Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT