

Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, oben, 100 Stück

KATALOGNUMMER

20817-685



Ein- und Aushebegriff vom Typ IEL in Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und 0,1-Zoll Leiterplattenversatz. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

In Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102

Für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet

0,1-Zoll-Versatz, wird für Netzgeräte mit SMD Plus verwendet

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 100

Grifftyp: IEL; Vorne oben

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Farbe: Schwarz

Entspricht: EN 45545-2

Material: Polycarbonat; Zinklegierung

Produkttyp: Griff


Typ: Ein-/Aushebegriff, 0,1 Zoll Versatz

Passt zu: Frontplatten

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Codierkeile und Mikroschalter bitte separat bestellen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE