

Schottblende für Einhausung

Blindplatten für unterschiedliche Einhausungshöhen, um zu vermeiden, dass Luft an den Gangtüren entweicht.

MERKMALE

Blindplatte aus Blech

Für unterschiedliche Ganghöhen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Halterung

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Typ
21130-782	305mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Luftblech
21130-784	470mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Luftblech
21130-783	385mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Luftblech

Table 2/2

Katalognummer	Breite	Passt zu	Schnelles Schiff
21130-782	1300mm	Einhausung	No
21130-784	1300mm	Einhausung	No
21130-783	1300mm	Einhausung	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE