


Käfigmuttern Satz



Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschrittenen Gewinden leicht austauschbar. Die Käfigmuttern lassen sich hervorragend an dünnen oder weichen Werkstoffen verwenden, in die kein Gewinde geschnitten werden kann.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung von Teilen, die eine Gewindegröße von M4 oder M5 erfordern

Um eine Erdung sicherzustellen, eine Erdungsmutter und eine passende Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt verwenden

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Mutter

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Typ	Passt zu
21120-127	Verzinkt	10	M4		Käfigmutter, Erdung	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Katalognummer	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Typ	Passt zu
21120-129	Verzinkt	10	M5		Käfigmutter, Erdung	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-131	Verzinkt	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Käfigmutter, Erdung	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	Verzinkt	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Käfigmutter	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	Verzinkt	50	M4		Käfigmutter	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	Verzinkt	50	M5		Käfigmutter	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-002	Verzinkt	100	M4		Käfigmutter	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-004	Verzinkt	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Käfigmutter	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-216	Verzinkt	100	M5		Käfigmutter	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Katalognummer	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Typ	Passt zu
21120-128	Verzinkt	100	M4		Käfigmutter, Erdung	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	Verzinkt	100	M5		Käfigmutter, Erdung	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-132	Verzinkt	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Käfigmutter, Erdung	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
21120-127	No
21120-129	No
21120-131	No
21100-003	No
21100-001	No
21100-215	No
21100-002	No
21100-004	No
21100-216	No
21120-128	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
21120-130	No
21120-132	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE