


Befestigungswinkel für Stromschiene 1-, 2-polig

KATALOGNUMMER

20100-028



Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen. Adapter mit zugewiesenen Nennströmen können vorhanden sein, die den Verbraucherabgangsleitungen den Arbeitsstrom über Kabelverbindungen zuführen.

ZERTIFIZIERUNGEN

ROHS
COMPLIANT

EAC

MERKMALE

Montagewinkel für Sammelschiene 1, 2-polig

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Halterung

Typ: Montagehalterung

Passt zu: Stromschienen

Material: Polyphenylenether

Anzahl Verpackungen: 4

Net Weight: 0.07kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Aus Stabilitätsgründen ist in Abständen von 500 mm jeweils ein Befestigungswinkel einzubauen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE