


Interscale Montageplatte für Leiterplatten



Interscale-Montageplatte zur Befestigung von Leiterplatten in Desktop-Gehäusen mit Small Form Factor und 19" Einschüben.

MERKMALE

Montageplatte (erhöht 4 mm) mit integrierter Lüfterhalterung inklusive Lüfterkit für gelochte Gehäusevarianten

Lüfter lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial einfach an der Montageplatte befestigen

Passt nicht für Interscale M für eingebettete NUC und 19"

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Aluminium verzinkt
Produktfamilie:	Interscale
Produkttyp:	Montageplatte
Typ:	Montageplatte
Passt zu:	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Material:	Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Höhe	Schnelles Schiff
24822-095	399mm	221mm	1	1mm	No
24822-033	133mm	133mm	1	1mm	No
24822-005	444mm	221mm	1	1mm	No
24822-054	221mm	177mm	1	1mm	No

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Höhe	Schnelles Schiff
24822-075	310mm	221mm	1	1mm	No
24822-007	444mm	310mm	1	1mm	No
24822-055	221mm	221mm	1	1mm	No
24822-097	399mm	310mm	1	1mm	No
24822-034	133mm	177mm	1	1mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE