


Starrer Griff, Trapezform, Aluminium



Der starre Griff aus Alu-Profil, mit Trapezform, kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium-Profilgriff

SPEZIFIKATIONEN


Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Passt zu:	Frontplatten
Produkttyp:	Griff
Typ:	Statisch

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Breite (W)	Schnelles Schiff
20809-281	3HP	1	Aluminiumprofil	Silber	13.8mm	No
20809-282	4HP	1	Aluminiumprofil	Silber	18.9mm	No
20809-283	5HP	1	Aluminiumprofil	Silber	24mm	No
20809-284	6HP	1	Aluminiumprofil	Silber	29mm	No
20809-285	7HP	1	Aluminiumprofil	Silber	34.1mm	No
20809-286	8HP	1	Aluminiumprofil	Silber	39.2mm	No
20809-287	9HP	1	Aluminiumprofil	Silber	44.3mm	No
20809-288	10HP	1	Aluminiumprofil	Silber	49.4mm	No
20809-289	12HP	1	Aluminiumprofil	Silber	59.6mm	No
20809-290	14HP	1	Aluminiumprofil	Silber	69.7mm	No
20809-291	21HP	1	Aluminiumprofil	Silber	105.2mm	No
20809-292	28HP	1	Aluminiumprofil	Silber	140.8mm	No
20809-293	42HP	1	Aluminiumprofil	Silber	212mm	No
30809-428		1	Aluminiumprofil	Silber	1000mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE