

Varistar CP Bodenblech, einteilig, Mit seitlicher Kabelführung, Mobil

Varistar CP-Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung.



MERKMALE

Bodenblech mobil ist seitlich offen; die Öffnung kann mit einer Bürstenleiste abgedeckt werden

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-158	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-163	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-162	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-161	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-160	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-159	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Schnelles Schiff
21630-158	Bodenblech, Kabelkanäle	No
21630-163	Bodenblech, Kabelkanäle	No
21630-162	Bodenblech, Kabelkanäle	No
21630-161	Bodenblech, Kabelkanäle	No
21630-160	Bodenblech, Kabelkanäle	No
21630-159	Bodenblech, Kabelkanäle	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bürstenleiste bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE