

# Varistar ETSI-Winkelprofil



Varistar ETSI 23"- Gestell geeignet für  
Telekommunikationsanwendungen. Kompatibel mit dem  
Slim-Line Gestell.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Passend nur für Slim-Line Gestell

Oberfläche AlZn

St, 2 mm

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Winkelprofil

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe   | Anzahl Verpackungen | Oberfläche         | Typ               | Schnelles Schiff |
|---------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 23130-051     | 1200mm | 2                   | Aluminium verzinkt |                   | No               |
| 23130-056     | 2200mm | 2                   | Aluminium verzinkt | ETSI-Winkelprofil | No               |
| 23130-055     | 2000mm | 2                   | Aluminium verzinkt | ETSI-Winkelprofil | No               |
| 23130-054     | 1800mm | 2                   | Aluminium verzinkt | ETSI-Winkelprofil | No               |
| 23130-053     | 1600mm | 2                   | Aluminium verzinkt | ETSI-Winkelprofil | No               |
| 23130-052     | 1400mm | 2                   | Aluminium verzinkt | ETSI-Winkelprofil | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Fachböden auf Anfrage erhältlich.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**