

nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippelement



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippelement und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Auch in Y Konfiguration verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge Stahlseil	A	B	Statische Last
---------------	---------------	----------	-----------------	---	---	----------------

SLK15L10T	196526	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L7T	196525	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	7m	39 mm	5 mm	195N


Dicke (T): 12.5 mm

Breite (W): 19 mm

Höhe (H): 55 mm

Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

