

# Einfache Kabelklammer mit Stecker



## MERKMALE

Ideal für kleine Mengen von Kabeln

Bis zu zwei Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert

Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden

Die Kabel sind sauber und professionell verlegt

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen

Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde

Halogenfrei

UV-stabil


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material     | Temperatur   | Übertragungskapazität | Bohrlochdurchmesser | Bohrlochtiefe |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| SCKB10        | 800040        | Polypropylen | -10 to 85 °C | 13                    | 6mm                 | 30mm          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Länge (L) | Breite (W) | Statische Last |
|---------------|---------------|----------|-----------|------------|----------------|
| SCKB10        | 800040        | 48 mm    | 149mm     | 15 mm      | 240N           |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

