

Varistar CP Seitenwand mit Schnellverschluss und Schloss

Data Solutions

Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungsskit.



MERKMALE

Stahl, 1 mm

Seitenwand ohne Erdungssatz

Inklusive Sicherheitsschloss-Satz

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-064	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-065	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-066	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-070	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-071	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-072	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-285	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-286	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-287	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-288	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-289	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-290	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-291	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-292	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-293	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-294	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-295	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-296	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-297	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-298	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-299	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-300	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-302	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-303	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-304	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-306	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-307	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-308	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.