


PEMSA-Gitterrinne Rapide

Data Solutions



Die PEMSARapide-Gitterrinne ist das Rückgrat des PEMSARapide-Gitterrinnen-Systems. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives Rejiband Rapide Installationssystem

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kohlenstoffstahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	A	Stückgewicht
---------------	---------------	-----------	----------	------------	---	--------------

WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg

WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg
WBT60X450QE G	820084	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg

WBT60X500QB G	820065	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X500QE G	820064	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X600QB G	820079	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X600QE G	820078	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60mm	60mm	32mm	2.32kg


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
WBT100X100QBG	823015	Schwarz
WBT100X100QEG	823014	Grau
WBT100X150QBG	823025	Schwarz
WBT100X150QEG	823024	Grau
WBT100X200QBG	823035	Schwarz
WBT100X200QEG	823034	Grau
WBT100X300QBG	823045	Schwarz
WBT100X300QEG	823044	Grau
WBT100X400QBG	823055	Schwarz
WBT100X400QEG	823054	Grau
WBT100X450QBG	823085	Schwarz

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
WBT100X450QEG	823084	Grau
WBT100X500QBG	823065	Schwarz
WBT100X500QEG	823064	Grau
WBT100X600QBG	823075	Schwarz
WBT100X600QEG	823074	Grau
WBT60X100QBG	820015	Schwarz
WBT60X100QEG	820014	Grau
WBT60X150QBG	820025	Schwarz
WBT60X150QEG	820024	Grau
WBT60X200QBG	820035	Schwarz
WBT60X200QEG	820034	Grau
WBT60X300QBG	820045	Schwarz
WBT60X300QEG	820044	Grau
WBT60X400QBG	820055	Schwarz
WBT60X400QEG	820054	Grau
WBT60X450QBG	820085	Schwarz
WBT60X450QEG	820084	Grau
WBT60X500QBG	820065	Schwarz

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
WBT60X500QEG	820064	Grau
WBT60X600QBG	820079	Schwarz
WBT60X600QEG	820078	Grau
WBT60X60QBG	820005	Schwarz

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE