

# Varistar CP Seitenwand, Geteilt, mit Schnellverschluss und Schloss

## Data Solutions



Seitenwände (2 Stück) mit Schnellverschluss ohne Erdungssatz für Varistar CP-Schränke.

### MERKMALE

Stahl, 1 mm

2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz

Inklusive Sicherheitsschloss-Satz

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Schutzart:** IP20

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-061     | 42U          | 2000mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-062     | 42U          | 2000mm | 1100mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-063     | 42U          | 2000mm | 1200mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-067     | 47U          | 2200mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-068     | 47U          | 2200mm | 1100mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-069     | 47U          | 2200mm | 1200mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-073     | 52U          | 2450mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-074     | 52U          | 2450mm | 1100mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-075     | 52U          | 2450mm | 1200mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche        | Material | Typ                                |
|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| 21630-061     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-062     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-063     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-067     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-068     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-069     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-073     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-074     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |
| 21630-075     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**