

Kompaktes Designlicht, TLCL



Diese energieeffiziente LED-Schrankleuchte hat vielfältige Montageoptionen, kann direkt auf 19"-Profilen und in jedes Gehäuse montiert werden und vereinfacht die Wartung vor Ort.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE

EAC

MERKMALE

Beschreibung: Ihr kompaktes Design macht es möglich, sie in fast jedem Gehäuse oder Gestell zu montieren. Die Lieferung enthält drei integrierte Befestigungssysteme z. B. Magnet-, Schraub- und Einschnappmethode und mit einem Verbindungskabel. Es wird mit einer Schutzkappe, einem elektronischen Schnellstart und Dreifachstecker geliefert (ein/aus, Türschalter, dauerhaftes Licht). Eine eingebaute Buchse ermöglicht das Arbeiten mit einem Türschalter, der auf Wunsch geliefert wird.

Lampen Typ: High Power LEDs.

Helligkeit: 945 Lm.

Stromverbrauch: 7,2 W.

Betriebstemperatur: -20 °C to +50 °C.

Abmessung: 448 x 54,5 x 26 mm.

Anschluß: 2x0,75 mm² Länge 150cm mit offenem Ende, 2x0,75 mm² mit Stecker für Türkontaktschalter

Zertifikate: CE, EAC.

Lieferumfang: 1 Leuchte mit fertigem Anschlusskabel, integriertem Magnet und Montageschrauben

Luminosity: 945 Lm

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kunststoff
Oberfläche: Strukturiert

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Spannung AC
TLCL87035	26mm	448mm	54.5mm	Hellgrau	RAL 7035	240V
TLCL87035-24	26mm	448mm	54.5mm	Hellgrau	RAL 7035	
TLCL89005	26mm	448mm	54.5mm	Tiefschwarz	RAL 9005	240V
TLCL89005-24	26mm	448mm	54.5mm	Tiefschwarz	RAL 9005	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

100-240 V auf Wunsch verfügbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.