

# Einfaches Frontpaneel | Stromverteilung, MSMBP



This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.

## MERKMALE

Beschreibung: Einfaches Frontpaneel für modulare Baugruppen. Die Abkantung oben und unten sorgt für zusätzliche Festigkeit.

Material: 1.25 mm Stahl.

Oberfläche: RAL 7035 strukturierte Pulverbeschichtung.

Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Zur Montage auf dem modularen Systemrahmen.

## SPEZIFIKATIONEN

**Farbe:** Hellgrau  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Pulverbeschichtet  
**Farbcode:** RAL 7035

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie               | Plattengröße |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|
| MSMBP0506R5   | 50mm  | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 49 x 503mm   |
| MSMBP0508R5   | 50mm  | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 49 x 703mm   |
| MSMBP1006R5   | 100mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 99 x 503mm   |
| MSMBP1008R5   | 100mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 99 x 703mm   |
| MSMBP1506R5   | 150mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 149 x 503mm  |
| MSMBP1508R5   | 150mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 149 x 703mm  |
| MSMBP2006R5   | 200mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 199 x 503mm  |
| MSMBP2008R5   | 200mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 199 x 703mm  |
| MSMBP2506R5   | 250mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 249 x 503mm  |
| MSMBP2508R5   | 250mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 249 x 703mm  |
| MSMBP3006R5   | 300mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 299 x 503mm  |
| MSMBP3008R5   | 300mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 299 x 703mm  |
| MSMBP4006R5   | 400mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 399 x 503mm  |
| MSMBP4008R5   | 400mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 399 x 703mm  |
| MSMBP4506R5   | 450mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 449 x 503mm  |
| MSMBP4508R5   | 450mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 449 x 703mm  |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie               | Plattengröße |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|
| MSMBP5006R5   | 500mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 499 x 503mm  |
| MSMBP5008R5   | 500mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 499 x 703mm  |
| MSMBP6006R5   | 600mm | 600mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 599 x 503mm  |
| MSMBP6008R5   | 600mm | 800mm  | 13mm  | Baustahl        | Freistehend,<br>Wandschränke | 599 x 703mm  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**