

Regendach | Wandgehäuse, ARF



Ein Regendach aus Stahlblech schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Installation auf Einzelgehäusen im Außenbereich. Das Dach ist leicht geneigt. Gehäusebearbeitung ist nötig. Die Gehäuseabmessungen erhöhen sich um: H=60 mm, T=20 mm und B=20 mm.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial.

Zusätzliche Informationen: Für eine hohe UV-Strahlung sollte die ARF mit einer Lackierung aus 100 % Polyester bestellt werden. Für feuchte Umgebungen wird eine zusätzliche Korrosionsschutzgrundierung empfohlen. Die Korrosionsbeständigkeit muss bei Außen- und Innenanwendungen berücksichtigt werden. Die ARF ist nicht mit 180-Grad-MMH-Scharnieren kompatibel.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Baustahl	Wandschränke	No

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Baustahl	Wandschränke	No
ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Baustahl	Wandschränke	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE