We connect and protect

Montageplatte Stahlblech, UMPZ-M

Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Stahlblech-Montageplatte für UDP/UDPT-Wandgehäuse.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Bemerkung: UMPZ-M kann in beide Richtungen montiert werden.

Depth: 9 mm.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm

Material: Verzinkter Stahl

Oberfläche: Beschichtet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Kompatible Gehäusehöhe	Tiefe	Kompatible Gehäusebreite	Gehäusematerial
UMPZ100100	890mm	890mm	1000mm	9mm	1000mm	Polyester
UMPZ100125	890mm	1140mm	1000mm	9mm	1250mm	Polyester
UMPZ100500	890mm	390mm	1000mm	9mm	500mm	Polyester
UMPZ75100	640mm	890mm	750mm	9mm	1000mm	Polyester
UMPZ75125	640mm	1140mm	750mm	9mm	1250mm	Polyester
UMPZ5050	390mm	390mm	500mm	9mm	500mm	Polyester
UMPZ5075	390mm	640mm	500mm	9mm	750mm	Polyester
UMPZ7575	640mm	640mm	750mm	9mm	750mm	Polyester

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.