


Guide Rail With DIN Connector Fixing

Power Utilities



The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail

For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format

Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width

Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion

Can be clipped into 1.5 mm thick plate

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Farbe	Material	Produktfamilie
---------------	---------------------	--------------------	-----------	-------	----------	----------------

64560-075	1	220 mm	2	Rot	Kunststoff	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac
64560-074	1	160 mm	2	Rot	Kunststoff	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Passt zu	Verpackungseinheit
64560-075	Führungsschiene	Standard mit DIN-Steckverbinder	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	Paar
64560-074	Führungsschiene	Standard mit DIN-Steckverbinder	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.