

915 Serie, Begrenzermodule

nVent RAYCHEM HTC-915-LIM/TX sind eine Reihe von Temperaturbegrenzern für den HTC-915-Regler, die Schutz gegen Übertemperatur von Begleitheizungskabeln in begrenzten Bereichen der T-Klasse bieten. Erhältlich als Basiseinheit zur Verwendung mit HTC-915-CONT (Temperatursperre kann über die Frontplatte programmiert werden) oder in Versionen mit vorprogrammierten Temperatursperren für T1, T2, T3, T4 und T5 klassifizierte Bereiche.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Installation

Intelligenter Begrenzer, wenn in Kombination mit dem HTC-915-Regler verwendet

SPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperatur:	20 – 450 °C
Breite:	45 mm
Höhe:	77 mm
Nennspannung:	100 – 250 V
Tiefe:	105 mm
Kontaktart:	Unterbrecherkontakt

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Sperrtemperatur
10275-003	HTC-915-LIM	
10275-004	HTC-915-LIM/T1	450 °C
10275-005	HTC-915-LIM/T2	300 °C
10275-006	HTC-915-LIM/T3	200 °C
10275-007	HTC-915-LIM/T4	135 °C

Katalognummer	Artikelname	Sperrtemperatur
10275-008	HTC-915-LIM/T5	100 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT