

VerbindungsKit für PI-Heizelemente an den Anschlusskasten

nVent RAYCHEM C20-PI-M0 und C20-PI-PA sind Sortiment an Kits zum Anschließen von polymerisolierten (PI) Heizelementen an einen Anschlusskasten. Die C20-PI-M0-KIT verfügt über die Kabelverschraubung Ex e (M20) aus vernickeltem Messing, zur Verwendung mit XPI-Kaltleitern bis -55 °C. Die C20-PI-PA-KIT verfügt über die Kabelverschraubung Ex e (M20) aus Polyamid, zur Verwendung mit XPI-Kaltleitern bis -40 °C. Alle Kits enthalten grüne/gelbe Ummantelungen für Geflecht und Spannmutter.

EIGENSCHAFTEN

Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen

Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Gewindeart: Metrische Einheiten

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Material	Endbearbeitung	Umgebungstemperatur	Geeignet für PI-Heizkabel mit Durchmesserbereich
1244-019669	C20-PI-PA-KIT	Polyamid	Untreated	-40 to 75 °C	4 – 13 mm
1244-019670	C20-PI-M0-KIT	Messing	Nickel-Plated	-55 to 90 °C	5 – 14 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT