

# Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans

## Energieversorger

Interscale mounting plate with built-in fan holder and fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m3/h.

### EIGENSCHAFTEN

Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions

Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material

Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws

For technical data of fans, please see delivery includes

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Breite | Tiefe  | Höhe | Material | Product Family | Product Type   |
|---------------|--------|--------|------|----------|----------------|----------------|
| 24827-105     | 444 mm | 177 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-107     | 444 mm | 310 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-154     | 221 mm | 177 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-155     | 221 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-175     | 310 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-195     | 399 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-197     | 399 mm | 310 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |

| Katalognummer | Breite | Tiefe  | Höhe | Material | Product Family | Product Type   |
|---------------|--------|--------|------|----------|----------------|----------------|
| 24827-255     | 221 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-275     | 310 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-295     | 399 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-297     | 399 mm | 310 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-375     | 310 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-395     | 399 mm | 221 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-397     | 399 mm | 310 mm | 1 mm | Stahl    | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-254     |        |        |      |          | Interscale     | Mounting Plate |
| 24827-205     |        |        |      |          |                | Mounting Plate |
| 24827-207     |        |        |      |          |                | Mounting Plate |
| 24827-305     |        |        |      |          |                | Mounting Plate |
| 24827-307     |        |        |      |          |                | Mounting Plate |

Table 2/2

| Katalognummer | Rack Width | Typ            | Kompatibel mit                 |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------|
| 24827-105     | 19 HP      | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-107     | 19 HP      | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-154     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-155     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-175     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |

| Katalognummer | Rack Width | Typ            | Kompatibel mit                 |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------|
| 24827-195     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-197     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-255     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-275     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-295     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-297     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-375     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-395     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-397     |            | Mounting Plate | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
| 24827-254     |            | Mounting Plate |                                |
| 24827-205     |            |                |                                |
| 24827-207     |            |                |                                |
| 24827-305     |            |                |                                |
| 24827-307     |            |                |                                |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**