

# RayClic-Anschlussgarnitur



Das nVent RAYCHEM RayClic-Verbindungssystem ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Satz von Verbindungsgarnituren, die für eine Auswahl von selbstregelnden nVent RAYCHEM XL-Trace-, IceStop- und HWAT-Heizbändern entwickelt wurden. Es sind keine Heißluftpistolen oder Abisolierarbeiten erforderlich, da für die elektrische Verbindung eine Schneidklemmtechnik verwendet wird.

## EIGENSCHAFTEN

Einfache, schnelle, intuitive Verbindung: keine Drahtabisolierung oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Niedrigere Gesamtkosten der installierten Systeme aufgrund geringerer Installationszeit: Kaltanschluss, keine Heißluftpistolen oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

Kaltanschluss, keine Heißluftpistole oder Spezialwerkzeuge erforderlich

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Bemessungsstrom:</b>	20 A
<b>Max. Einsatztemperatur:</b>	65 °C
<b>Nennspannung:</b>	240 V
<b>Verbindungsart:</b>	Kaltanschlussstechnik
<b>Farbe:</b>	Grau

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Modell
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Branch
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Power Connection to One Heating Cable
364855-000	RAYCLIC-S-02	Heating Cable/Heating Cable
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Branch

Katalognummer	Artikelname	Modell
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Power Connection and T-Branch
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Power Connection to Two Heating Cables

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Für die richtige Auslegung und Installation einem RayClic-Verbindungssystem konsultieren Sie die beiliegende Auslegungs- und Montageanleitung für das jeweilige Produkt.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East,

**Africa**  
 Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**