

TT1100-OHP Water Sensing Cable for Suspended Piping, Modular



nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-XX-OHP ist eine Reihe von Wassersensorleitungen fester Länge zur Verlegung an der Unterseite von abgehängten oder auf Rohrbrücken montierten Rohrleitungen. Die Dochtwirkung des äußeren Sensorkabels sorgt dafür, so dass auch kleine Leckagen mit dem Kabel in Berührung kommen, um die Erkennung zu gewährleisten. TT1100-OHP eignet sich darüber hinaus auch sehr gut für schmutzigere Bereiche, bei denen Verunreinigungen an der Leitung zu Problemen führen könnten.

EIGENSCHAFTEN

Fortschrittliche Technologie: Kunstfasergeflecht, das konzipiert ist, Wasser entlang des Kabels zu leiten, auch wenn das Wasser von einem einzelnen kleinen Loch oder Riss austritt

Einfache und schnelle Installation: Direkt am Rohr anbringen, Tropfschalen eliminieren

Unkompliziertes Design: schnelltrocknend, ist also nach Lokalisierung und Reparatur sofort wieder einsatzbereit

Verteiltes Erkennen und Auffinden von Lecks in einer Vielzahl von Bereichen

SPEZIFIKATIONEN

Außendurchmesser:	8,2 mm
Max. Betriebstemperatur:	80 °C
Erkennungsmethode:	Raychem leitende Polymertechnologie
Modell:	Sensorkabel
Erfassung:	Wasser

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
P000000809	TT1100-OHP-15M-PC	15 m
P000000811	TT1100-OHP-3M-PC	3 m
P000000808	TT1100-OHP-30M-PC	30 m

Katalognummer	Artikelname	Länge
P000000806	TT1100-OHP-100M-PC	100 m
P000000807	TT1100-OHP-50M-PC	50 m
P000001378	TT1100-OHP-5M-PC	5 m
P000000810	TT1100-OHP-7.5M-PC	7.5 m
P000000812	TT1100-OHP-1M-PC	1 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT