

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

Power Utilities

MERKMALE

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Farbe	Farbcode
21630-392	24 U	1200 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-393	24 U	1200 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-481	24 U	1200 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-482	24 U	1200 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-394	29 U	1400 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-395	29 U	1400 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-483	29 U	1400 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-484	29 U	1400 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Farbe	Farbcode
21630-396	33 U	1600 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-397	33 U	1600 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-485	33 U	1600 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-486	33 U	1600 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-398	38 U	1800 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-399	38 U	1800 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-487	38 U	1800 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-488	38 U	1800 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-016	42 U	2000 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-017	42 U	2200 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-489	42 U	2000 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-490	42 U	2000 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-018	47 U	2000 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-019	47 U	2200 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-491	47 U	2200 mm	600 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-492	47 U	2200 mm	800 mm	Einzelpunkt-Verriegelung	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Material	Produkttyp	Schutzart	Typ
---------------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----

21630-392	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-393	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-481	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-482	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-394	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-395	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-483	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-484	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-396	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-397	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-485	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-486	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-398	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-399	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-487	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-488	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-016	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-017	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-489	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür

21630-490	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-018	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-019	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-491	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür
21630-492	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahl, Glas	Schaltschranktür	IP20	Glastür

Table 3/3

Katalognummer	Passt zu
21630-392	Varistar CP
21630-393	Varistar CP
21630-481	Varistar CP
21630-482	Varistar CP
21630-394	Varistar CP
21630-395	Varistar CP
21630-483	Varistar CP
21630-484	Varistar CP
21630-396	Varistar CP
21630-397	Varistar CP
21630-485	Varistar CP
21630-486	Varistar CP
21630-398	Varistar CP

Katalognummer	Passt zu
21630-399	Varistar CP
21630-487	Varistar CP
21630-488	Varistar CP
21630-016	Varistar CP
21630-017	Varistar CP
21630-489	Varistar CP
21630-490	Varistar CP
21630-018	Varistar CP
21630-019	Varistar CP
21630-491	Varistar CP
21630-492	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.