

Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece

Power Utilities

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

MERKMALE

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Entspricht	Material
20630-309	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl
20630-310	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl
20630-311	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl
20630-312	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl
20630-313	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Entspricht	Material
20630-314	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl
20630-315	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl
20630-316	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Stahl

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
20630-309	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-310	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-311	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-312	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-313	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-314	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-315	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-316	Schaltschrank- /Gestellsockel	IP55	Bodenblech, blank	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.