


# Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612

## Energieversorger



Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## EIGENSCHAFTEN

Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted)

For connectors to EN 60603-2 (DIN 41612)

Aluminum extrusion, anodized

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Rack Width | Package Quantity | Länge     | Product Family                                                                | Product Type | Kompatibel mit     |
|---------------|------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 30822-089     | 84 HP      | 1                | 426.72 mm | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Z-Rail       | Subracks,<br>Cases |

| Katalognummer | Rack Width | Package Quantity | Länge     | Product Family                                                 | Product Type | Kompatibel mit  |
|---------------|------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 30822-033     | 28 HP      | 1                | 142.24 mm | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO | Z-Rail       | Subracks, Cases |
| 30822-047     | 42 HP      | 1                | 213.36 mm | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO | Z-Rail       | Subracks, Cases |
| 30822-065     | 60 HP      | 1                | 304.8 mm  | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO | Z-Rail       | Subracks, Cases |
| 30822-166     | 4 HP       | 1                | 20.32 mm  | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO | Z-Rail       | Subracks, Cases |
| 30822-170     | 8 HP       | 1                | 40.64 mm  | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO | Z-Rail       | Subracks, Cases |

Table 2/2

| Katalognummer | Zertifizierungen |
|---------------|------------------|
| 30822-089     | RoHS             |
| 30822-033     | RoHS             |
| 30822-047     | RoHS             |
| 30822-065     | RoHS             |
| 30822-166     | RoHS             |

| Katalognummer | Zertifizierungen |
|---------------|------------------|
| 30822-170     |                  |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For attaching the z-rail to the horizontal rail a threaded insert and Torx panhead screw are required; please order these separately.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**