

Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel



nVent RAYCHEM JB-EX-XX sind Anschlusskästen mit oder ohne Erdungsplatte und Außenerdungsbolzen. Je nach Typ sind sie mit 10- oder 35-mm²-Anschlussklemmen ausgestattet, um Lasten von bis zu 100 A zu einer Stromversorgung oder anderen Konfigurationen wie Abzweigungen oder Verbindungen zuzulassen. Erhältlich in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Anzahl von M20 Eingängen für mehrere Konfigurationen und elektrische Lasten.

EIGENSCHAFTEN

Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten

Für Gefahrenbereiche zugelassen

Verfügbar in unterschiedlichen Modellen und Größen für mehrere Konfigurationen

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Bereichsklassifizierung: Non-Hazardous; Hazardous

Schutzart: IP66

Montage: Wand-/Befestigungswinkel

Umgebungstemperatur: -55 bis 55 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Max. Spannung	Kabeleinführung	Max. Leiterquerschnitt	Höhe	Breite
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Tiefe	Inklusive Beleuchtungsanzeige	Erdungsplatte inbegriffen
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	Nein	Ja
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	Nein	Nein
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	Nein	Nein
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	Nein	Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT