

# Raystat CONTROL-11-DIN Reglergeräte



nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN ist ein elektronischer Temperaturregler mit Anlegefühler und Alarmrelais für selbstregelnde Begleitheizungskabel in Rohrfrostschutz- oder Temperaturhaltungs-Anwendungen.

## EIGENSCHAFTEN

Energieeffizient: mit Rohranlegefühler und Alarmrelais

Einstellbar: 0 °C to +63 °C

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

Einfache und schnelle Installation: DIN-Schiene oder Plattenmontage

Einfache Bedienung, digitale Anzeige von Temperatur- und Alarminformationen

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelname	Nennspannung	Nennfrequenz	Bemessungsstrom	Adjustment Range, Frost Protection	Nominal Switching Current @ 230V, Not Potential Free
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	230 V	50 – 60 Hz	16 A	0 – 63 °C	16 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikelname	Nominal Switching Current @ 250V, Potential Free	Fühlerart	Schutzart	Breite in Anzahl der modularen Abstände	Kanalanzahl

1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	16 A	Remote Sensor	IP20	51.5	1
-------------	------------------------	------	---------------	------	------	---

Table 3/3

Katalognummer	Artikelname	Tiefe
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	58 mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East,

**Africa**  
 Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**