

Befestigungswinkel



Bei nVent RAYCHEM SB-XXX und JB-SB-26 handelt es sich um eine Reihe von Edelstahlbefestigungswinkeln, mit denen Geräte wie Thermostate oder Anschlusskästen an Rohren oder Kabelrinnen befestigt werden. Das Sortiment ermöglicht unterschiedliche Einbaulagen, verschiedene Anschlusskasten- und Thermostatgrößen und schützt das Heizkabel oder Sensorkabel beim Austritt aus der Dämmschicht. Den Befestigungswinkeln sind je ein Satz Montagematerial mit M6 und/oder M4 Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben sowie Sprengringen für einen Anschlusskasten oder Thermostat beigelegt.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

Verschiedene Modelle, zugeschnitten auf jede Anwendung

Inklusive Befestigungsschrauben und Unterlegscheibe zur Befestigung des Anschlusskastens oder Thermostats

Passivated stainless steel 304 for high corrosion resistance

SPEZIFIKATIONEN

Material: SS304

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Max. Rohrtemperatur	Höhe	Plattenbreite	Plattenlänge
338265-000	JB-SB-26	230 °C	100 mm	80 mm	80 mm
192932-000	SB-100	230 °C	100 mm	160 mm	230 mm
1244-006603	SB-125	230 °C	100 mm	220 mm	232 mm
579796-000	SB-111	230 °C	100 mm	130 mm	130 mm
707366-000	SB-110	230 °C	100 mm	130 mm	130 mm

Katalognummer	Artikelname	Max. Rohrtemperatur	Höhe	Plattenbreite	Plattenlänge
165886-000	SB-120	230 °C	120 mm	120 mm	220 mm
990944-000	SB-101	230 °C	160 mm	160 mm	160 mm
1244-006602	SB-130	600 °C	360 mm	180 mm	315 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT