


Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen

Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Stromversorgung an jeder Steckverbinderposition (Reihe 1 + 32)

Adaptionsfelder für Spannungsanschlüsse bei den 2-lagigen Backplanes

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
23007-188	Rückwandplatine	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	
23007-010	Rückwandplatine	10	3U	60 Signalleitungen	4HP	C64F
23007-081	Rückwandplatine	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
23007-114	Rückwandplatine	14	3U	60 Signalleitungen	3HP	C64F
23007-040	Rückwandplatine	10	3U	60 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-410	Rückwandplatine	10	3U	90 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-021	Rückwandplatine	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	C64F
23007-421	Rückwandplatine	21	3U	90 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-051	Rückwandplatine	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-128	Rückwandplatine	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	C64F
23007-158	Rückwandplatine	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	C96F

Table 2/2

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE