


# EuropacPRO 19-Zoll-dual Befestigungssatz

## KATALOGNUMMER

**24566-109**



Zur Befestigung eines Baugruppenträgers mit zwei Befestigungsbohrungen an 19-Zoll Montagewinkeln (z. B. Rugged- und Bahn-Baugruppenträger).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zum Befestigen eines Baugruppenträgers mit doppelten Montagebohrungen an 19-Zoll-Montagewinkel (z. B. robuste und Eisenbahnbaugruppenträger)

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Kit Befestigungsmaterial

Produktfamilie: EuropacPRO

Passt zu: Baugruppenträger

Material: Edelstahl

Anzahl Verpackungen: 4

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**