


Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, grau, 12 HP

KATALOGNUMMER

20808-064



Der graue, starre und trapezförmige Kunststoffgriff kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit separater Beschriftungsplatte, Al 1,5 mm

Griff, PC, UL 94 V-0

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 12HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: Trapezförmig, statisch

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Farbe: Lichtgrau

Farbcode: RAL 7035

Entspricht: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101

Tiefe (D): 14mm

Höhe (H): 15.4mm

Material: Polyphenylenether

Produkttyp: Griff

Typ: Statisch

Breite (W): 59.6mm


Passt zu: Frontplatten

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Kann nicht zusammen mit Fixierclip (21101-239) verwendet werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE