

EuropacPRO Rugged Heckwinkel für textile EMV-Dichtung



Das Eckprofil deckt den Slot zwischen der Seitenwand und der Rückwand eines Baugruppenträgers ab. Wird für eine ordnungsgemäße EMV-Abschirmung benötigt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bei rückseitiger Schirmung erforderlich

Auch als vorderer Abschluss einsetzbar beim Einsatz eines tiefenvariablen 19-Zoll-Winkels

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckung
Produktfamilie:	EuropacPRO
Typ:	Robust
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Höhe	Verpackungseinheit	Zertifizierungen
24566-497	6U	CPCI	2	265.9mm	Paar	

Katalognummer	Höhe Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Höhe	Verpackungseinheit	Zertifizierungen
24566-197	3U	CPCI	2	132.6mm	Paar	
24566-199	3U		2	132.6mm	Paar	RoHS
24566-499	6U		2	265.9mm	Paar	RoHS

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
24566-497	No
24566-197	No
24566-199	No
24566-499	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Textildichtung bitte separat bestellen.

Das Eckprofil kann nicht zusammen mit einem Adapter für die Wandmontage verwendet werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE