


Frontplatte 1 HE, Horizontal Rail Mounting



Mit der Frontplatte mit 1 HE kann der Benutzer den Ausschnitt 1 HE in einem 4 HE PropacPRO-Gehäuse, RatiopacPRO 5 HE (1-3-1) und EuropacPRO 4 HE abdecken. Die Platte wird an den Gewindestreifen der Modulschiene montiert.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Montage an Modulschienen (oben, unten) im Einbaufall 3+1 HE

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produktfamilie:	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte


Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe (H)	Breite Gestell	Breite (W)	Tiefe (D)	Anzahl Verpackungen
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe (H)	Breite Gestell	Breite (W)	Tiefe (D)	Anzahl Verpackungen
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1

Table 2/2				
Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Schnelles Schiff
20850-423	Eloxiert	Leitend	Nein	No
20850-424	Eloxiert	Leitend	Nein	No
20850-425	Eloxiert	Leitend	Nein	No
20850-426	Eloxiert	Leitend	Nein	No

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE