


Gewindestreifen, M2,5



Der Gewindestreifen aus Stahl mit M2,5 Gewinde, ermöglicht die Befestigung der Lochschiene an der Tragschiene.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Halsschrauben zur Befestigung von Teilfrontplatten müssen 12,3 mm lang sein.

Für alle Modulschienen verwendbar

SPEZIFIKATIONEN

- Passt zu:** Baugruppenträger; Gehäuse
- Produktfamilie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Material:** Stahl
- Produkttyp:** Gewindestreifen
- Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Schnelles Schiff
34561-342	42HP	1	217.94mm	No
34561-384	84HP	1	431.3mm	No

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Schnelles Schiff
34565-196	196HP	1	1000.26mm	No
34561-328	28HP	1	146.82mm	No
34561-363	84HP	1	324.62mm	No
34561-320	20HP	1	106.18mm	No
34561-340	40HP	1	207.78mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE