

Frontplatten, vorne geschirmt, für Scharnier schwenkbar

Frontplatte mit EMV-Textildichtung, für Scharnier
schwenkbar.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil)

Ermöglicht die Montage an Modulschienen

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Breite Gestell:	84HP
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)


Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20848-611	3U	1	Mit Scharnier, Seite	Textil EMV	Eloxiert	Leitend
20848-617	6U	1	Mit Scharnier, Seite	Textil EMV	Eloxiert	Leitend

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
20848-611	Nein	128.4mm	426.4mm	No
20848-617	Nein	261.8mm	426.4mm	No

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE