

# Soporte en ángulo amplio con clavija



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Diseño que se ajusta a una variedad de destornilladores de clavijas

Se mejoró para instalarse fácilmente con destornilladores de clavijas

Opciones de preensamblado disponibles para aplicaciones de varilla, alambre, retén y cable

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Pregalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tamaño de taladro 2 (HS2) | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) | A      |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------|
| AFAB3              | 4.8 mm                    | 7.1 mm                    | 50.8 mm    | 44.2mm       | 28.6 mm     | 7.1 mm |
| AFAB4              | 7.1 mm                    | 7.1 mm                    | 50.8 mm    | 44.2mm       | 28.6 mm     | 7.1 mm |

| Número de catálogo | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tamaño de taladro 2 (HS2) | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) | A      |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------|
| AFAB6              | 10.2 mm                   | 7.1 mm                    | 50.8 mm    | 44.2mm       | 28.6 mm     | 7.1 mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | B       | Carga estática |
|--------------------|---------|----------------|
| AFAB3              | 16.9 mm | 700N           |
| AFAB4              | 16.9 mm | 1550N          |
| AFAB6              | 16.9 mm | 1550N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los límites de carga corresponden a los sujetadores nVent CADDY solamente.

La clavija se debe evaluar de forma separada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

