

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite



Abdeckung ohne Ausbrüche für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in von vorne nach hinten gekühlten Schränken

MERKMALE

Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke

Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich

Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Blenden geschlossen

Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-141	42U	2000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-143	52U	2450mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-142	47U	2200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart	Typ	Breite	Schnelles Schiff
21630-141	IP20	Blindplatte	800mm	No
21630-143	IP20	Blindplatte	800mm	No
21630-142	IP20	Blindplatte	800mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE