

# Varistar CP Sockel Seite

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



## MERKMALE

2 Trägerleisten, für vorne und hinten

Statische Traglast 1000 kg

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellsockel

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode | Tiefe |
|---------------|-------|--------|---------------------|-------------|----------|-------|
| 24630-034     | 100mm | 600mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 | 600mm |
| 24630-036     | 200mm | 600mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |
| 24630-064     | 100mm | 600mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |
| 24630-066     | 200mm | 600mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |
| 24630-035     | 100mm | 800mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |
| 24630-037     | 200mm | 800mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode | Tiefe |
|---------------|-------|--------|---------------------|-------------|----------|-------|
| 24630-065     | 100mm | 800mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |
| 24630-067     | 200mm | 800mm  | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |       |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche        | Typ                | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 24630-034     | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | No               |
| 24630-036     | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | No               |
| 24630-064     | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank      | No               |
| 24630-066     | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank      | No               |
| 24630-035     | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | No               |
| 24630-037     | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | No               |
| 24630-065     | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank      | No               |
| 24630-067     | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank      | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenblenden separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**