

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP

Data Solutions

El paquete de mangueras flexibles para Varistar LHX+45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45 conecta el dispositivo de refrigeración al sistema de agua de la instalación. Las mangueras EPDM de alta calidad funcionan con una excelente estabilidad química con medios de refrigeración típicos a base de agua y glicol. El refuerzo de acero proporciona una capacidad de presión extendida con una presión nominal nominal de 5 bar y una presión mínima de rotura de 20 bar, mientras que la capa externa protege las mangueras de tensiones mecánicas y daños.

CARACTERÍSTICAS

- Mangueras flexibles para conectar LHX+ 45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45 con el suministro y retorno de agua de la instalación
- Par de mangueras flexibles para la conexión de la instalación de suministro y retorno
- Mangueras flexibles reforzadas EPDM de alta calidad
- Presión nominal de funcionamiento 5 bar, presión mínima de ráfaga > 20 bar
- Incluya 1 "BSPB sello plano giratorio en ambos extremos
- Disponible en longitud 4 m o 6 m.
- Con desconexiones rápidas para un simple intercambio o reorganización de refrigeradores

ESPECIFICACIONES

Table 1/1		
Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete
24630-174	4000mm	1
24630-176	6000mm	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Funciona solo con Varistar LHX+ 45 en rack y RackChiller en fila 45

Requiere un refrigerador con QDs preinstalados

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.