

Módulo de reemplazo para UTB, par único, 21-42 VAC, 30-60 VDC Un

NÚMERO DE CATÁLOGO

UTB60SPM



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que los sobretensiones residuales más bajos lleguen a equipos sensibles

La protección en modo común y en modo diferencial resguarda contra ambas condiciones posibles de sobretensiones

El nivel de sobretensiones de 20 kA 8/20 µs es ideal para el cableado expuesto

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 702871

Tensión nominal del sistema (Un): 21 - 42 VAC; 30 - 60 VDC

Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc): 45 VAC; 64 VDC

Corriente de carga nominal (IL): 2A

Frecuencia: 3 MHz

Resistencia de bucle: 1 Ω

Corriente de descarga máxima (Imax), L+L-PE: 20kA 8/20 µs

Modos de protección: Frecuentes;Diferencial

Tecnología: Tubo de descarga de gas (GDT);Varistor de óxido metálico (MOV);Diodo de Avalanche de Silicio (SAD)

Nivel de protección de tensión (Up), L-L: 85 V @ 3 kA

Temperatura: -20 to 65 °C

Material del armario: UL® 94V-0 Termoplástico

Fondo (D): 52mm


Altura (H): 43 mm

Anchura (W): 12 mm

Peso por unidad: 0.02 kg

De conformidad con: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE