

Novastar Steel Door

Servicios públicos de energía



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

St, 1.5 mm

Opening angle 180°, incl. grounding

Can be assembled at front and rear

Lock (2233x) with key

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Color Code	Altura	Product Type	Rack Height	Tipo
25230-020	Black Grey	RAL 7021	323 mm	Cabinet Door	6 U	Steel Door
26230-020	Light Grey	RAL 7035	323 mm	Cabinet Door	6 U	Steel Door
25230-021	Black Grey	RAL 7021	422 mm	Cabinet Door	9 U	Steel Door
26230-021	Light Grey	RAL 7035	422 mm	Cabinet Door	9 U	Steel Door
25230-022	Black Grey	RAL 7021	555 mm	Cabinet Door	12 U	Steel Door
26230-022	Light Grey	RAL 7035	555 mm	Cabinet Door	12 U	Steel Door
25230-023	Black Grey	RAL 7021	733 mm	Cabinet Door	16 U	Steel Door
26230-023	Light Grey	RAL 7035	733 mm	Cabinet Door	16 U	Steel Door
25230-024	Black Grey	RAL 7021	911 mm	Cabinet Door	20 U	Steel Door
26230-024	Light Grey	RAL 7035	911 mm	Cabinet Door	20 U	Steel Door
25230-025	Black Grey	RAL 7021	1133 mm	Cabinet Door	25 U	Steel Door
26230-025	Light Grey	RAL 7035	1133 mm	Cabinet Door	25 U	Steel Door
25230-030	Black Grey	RAL 7021	736 mm	Cabinet Door	29 U	Steel Door
26230-030	Light Grey	RAL 7035	736 mm	Cabinet Door	29 U	Steel Door
25230-026	Black Grey	RAL 7021	1534 mm	Cabinet Door	34 U	Steel Door
26230-026	Light Grey	RAL 7035	1534 mm	Cabinet Door	34 U	Steel Door
25230-027	Black Grey	RAL 7021	1711 mm	Cabinet Door	38 U	Steel Door
26230-027	Light Grey	RAL 7035	1711 mm	Cabinet Door	38 U	Steel Door

Número de catálogo	Color	Color Code	Altura	Product Type	Rack Height	Tipo
25230-028	Black Grey	RAL 7021	1933 mm	Cabinet Door	43 U	Steel Door
26230-028	Light Grey	RAL 7035	1933 mm	Cabinet Door	43 U	Steel Door
25230-029	Black Grey	RAL 7021	2111 mm	Cabinet Door	47 U	Steel Door
26230-029	Light Grey	RAL 7035	2111 mm	Cabinet Door	47 U	Steel Door

Table 2/2

Número de catálogo	Ancho
25230-020	553 mm
26230-020	553 mm
25230-021	553 mm
26230-021	553 mm
25230-022	553 mm
26230-022	553 mm
25230-023	553 mm
26230-023	553 mm
25230-024	553 mm
26230-024	553 mm
25230-025	553 mm
26230-025	553 mm
25230-030	553 mm

Número de catálogo	Ancho
26230-030	553 mm
25230-026	553 mm
26230-026	553 mm
25230-027	553 mm
26230-027	553 mm
25230-028	553 mm
26230-028	553 mm
25230-029	553 mm
26230-029	553 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE