


Panel frontal, plano, blindaje refrofit, D-Sub recortes



Panel frontal plano con recorte para conectores D-Sub.
Blindable para acero inoxidable EMC junta.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para acero inoxidable EMC junta

Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor

ESPECIFICACIONES

Altura del rack:	3U
Ancho del rack:	4HP
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Tipo: Panel frontal sin mango

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero	Número de pines
30118-348	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	(1) 9
30118-349	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	15
30118-350	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	25
30118-351	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	(2) 9
30118-352	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	15
30118-353	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	25
30118-354	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	(3) 9

Table 2/2

Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
30118-348	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-349	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-350	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-351	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-352	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-353	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No

Número de catálogo	Borde tratados	De conformidad con	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
30118-354	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.


La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Por favor, ordene la junta EMC de acero inoxidable por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

North America

Europe

Asia

Middle East & India



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE