


Varistar CP Puerta de acero, acristalada con bloqueo de 3 puntos, acortada



Puerta acortada disponible para aplicaciones IP20, IP55.

CARACTERÍSTICAS

Puerta acristalada

Altura de la placa de conexión 400mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo:	Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto:	Puerta de gabinete
Grado de protección:	IP20
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
--------------------	-----------------	--------	---------	----------------------	-------	-----------------

21630-346	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-342	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-347	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-344	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-343	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-345	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Envío rápido
21630-346	Polvo recubierto	No
21630-342	Polvo recubierto	No
21630-347	Polvo recubierto	No
21630-344	Polvo recubierto	No
21630-343	Polvo recubierto	No
21630-345	Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE