

# Colgador de varilla de instalación a rosca con soporte en ángulo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada desde estructuras horizontales tales como vigas de concreto o madera laminada, viguetas de celosía, techos y paredes

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material            | Acabado                            | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tipo de taladro 1 | Tamaño de taladro 2 (HS2) | Tipo de taladro 2 |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 6TIB               | Spring Acero, Acero | nVent CADDY Armour, Pregalvanizado | 6.3 mm                    | Claro             | 0.375 mm                  | Roscado           |
| 4TIB               | Spring Acero, Acero | nVent CADDY Armour, Pregalvanizado | 6.3 mm                    | Claro             | 6.4 mm                    | Roscado           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Carga estática |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|


|      |      |
|------|------|
| 6TIB | 700N |
| 4TIB | 700N |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas que se indican son para los sujetadores nVent CADDY solamente.

El método de fijación a la estructura se debe evaluar de forma separada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

