

Panel trasero InPac con ranuras ventiladas

El panel trasero con ranuras ventiladas se puede montar en una caja InPac.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel trasero con ranuras ventiladas para una refrigeración optimizada

Al 2,5 mm

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	InPac
Tipo:	Panel trasero
Tipo de producto:	Panel lateral

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Altura	Anchura	Envío rápido
30828-070	2U	1	76mm	437mm	No

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Altura	Anchura	Envío rápido
30828-082	6U	1	253.8mm	437mm	No
30828-076	4U	1	165mm	437mm	No
30828-073	3U	1	120.5mm	437mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El volumen de entrega del chasis de 19" incluye un kit de montaje para el panel frontal.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE