

# Tira de zócalo, IEC C19

## Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas IEC C19.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Tiras de zócalo con zócalos C19 IEC

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Cable de conexión de 2 m, con conector según IEC 60309

Altura de montaje 1 U

### ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|

|           |         |    |    |      |   |      |
|-----------|---------|----|----|------|---|------|
| 60110-280 | IEC C19 | 8  | No | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-282 | IEC C19 | 12 | No | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-281 | IEC C19 | 12 | No | 230V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado   | Altura | Longitud |
|--------------------|-----------|--------|----------|
| 60110-280          | Anodizado | 44mm   | 438.5mm  |
| 60110-282          | Anodizado | 44mm   | 947.5mm  |
| 60110-281          | Anodizado | 44mm   | 947.5mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**