

Horizontal Pouring Basin, Side Fill



Side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS1547F	64 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547J	76 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547E	57 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547M	95 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547C	48 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547D	54 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS1547X	38 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RBWS1547 pouring basins require one RBW332 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE